



## Precizni unut. mjer. uređaj od tvrd. metala bez mjernog sata SU, mjerno područje: 12-20mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	435050 12-20
GTIN	2050001047991
Razred artikla	46F

### Opis

#### Izvedba:

Samocentrirajući mjerni uređaj za mjerenje u 2 točke s oprugom za centriranje. Spretnan i precizan prijenos putanje ticala preko prstenastog segmenta. Podešavanje na različite  $\varnothing$  vrši se pomoću fiksiranih, izmjenjivih ticala. Ticala s vrhom od tvrdog metala. Držac mjernog alata je toplinski izoliran.

**SU** precizni mjerni uređaj za provrte fiksna mjerna ticala **od tvrdog metala**.

#### Upotreba:

Za precizno mjerenje provrta, kružnosti i cilindrični, mjerenje unutarnjih profila.

#### Dio isporuke:

Precizni mjerni uređaj za provrte (bez mjernog sata).

#### Dodatni pribor:

Produžeci za velike dubine mjerenja br. 435142, mjerni sat br. 434674, induktivni mjerni sat br. 434670, mjerni sat sa skalom ulijevo 434807 vel. 10, digitalni mjerni sat 434322, prsten za namještanje br. 484030.

#### Napomena:

Pri uporabi preciznih indikatora potreban je dodatno i produžetak br. 434920 vel. 10 ili mjerno ticalo br. 434900 vel. 16. Izvedba do mjernog područja od 800 mm dostupna na upit.

### Tehnički opis

Preciznost ponavljanja bez mjernog sata	0,5 $\mu\text{m}$
---	-------------------

Broj mjernih ploča	1
Dubina mjerenja	110 mm
Broj mjernih klinova	9
Mjerno područje	12 - 20 mm
Širina ploče za centriranje	9 mm
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	C4
Vrsta proizvoda	Precizna unutarnja mjerna naprava u 2 točke

## Usluge

DAkKS kalibriranjePrecizni alat za mjerenje provrta (oblik B + C) maks. mjerno područje 60 mm	023220 60
KalibriranjePrecizni alat za mjerenje provrta (oblik B + C) maks. mjerno područje 60 mm	023210 60

## Pribor

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 16 mm	484030 16
Mjerna ploča za mjerno područje 12 – 20 debljina 0,5 mm	435106 0,5
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 10 mm	484030 10
Mjerni svornjak za mjerno područje 12 – 20 mmHM Ø mjerenja 14 mm	435093 14
Produžetak za mjerne dubine duljina 1500 mm	435142 1500
Mjerni sat ± područje mjerenja / očitavanje 50/1 µm	434674 50/1
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 17 mm	484030 17
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 19 mm	484030 19
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 18 mm	484030 18
Mjerni svornjak za mjerno područje 12 – 20 mmHM Ø mjerenja 16 mm	435093 16
Mjerni svornjak za mjerno područje 12 – 20 mmHM Ø mjerenja 13 mm	435093 13

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 15 mm	484030 15
Mjerni svornjak za mjerno područje 12 – 20 mmHM Ø mjerjenja 17 mm	435093 17
Mjerni svornjak za mjerno područje 12 – 20 mmHM Ø mjerjenja 20 mm	435093 20
Induktivni mjerni sat Extramess tip 2001	434670 2001
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 13 mm	484030 13
Mjerni svornjak za mjerno područje 12 – 20 mmHM Ø mjerjenja 15 mm	435093 15
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 12 mm	484030 12
Produžetak za mjerne dubine duljina 500 mm	435142 500
Čelično ticalo tip 16	434900 16
Mjerni sat ± područje mjerjenja / očitavanje 130/5 µm	434674 130/5
Produžetak za mjerne dubine duljina 250 mm	435142 250
Mjerni sat ± područje mjerjenja / očitavanje 25/0,5 µm	434674 25/0,5
Mjerni sat ± područje mjerjenja / očitavanje 250/10 µm	434674 250/10
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 14 mm	484030 14
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 20 mm	484030 20
Produžetak za mjerne dubine duljina 1000 mm	435142 1000
Mjerna ploča za mjerno područje 12 – 20 debljina 1 mm	435106 1
Produžetak za mjerne dubine duljina 2000 mm	435142 2000
Digitalni mjerni satOčitavanje 0,0005 mm mjerno područje 12,5 mm	434322 12,5
Mjerni sat sa skalom ulijevo mjerno područje 10 mm	434807 10
Mjerni svornjak za mjerno područje 12 – 20 mmHM Ø mjerjenja 12 mm	435093 12
Mjerni svornjak za mjerno područje 12 – 20 mmHM Ø mjerjenja 19 mm	435093 19
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 10 mm	434920 10
Mjerni svornjak za mjerno područje 12 – 20 mmHM Ø mjerjenja 18 mm	435093 18
Produžetak za mjerne dubine duljina 750 mm	435142 750

