



Precizni unut. mjer. uređaj od tvrd. metala bez mjernog sata SU, mjerno područje: 18-35mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	435050 18-35
GTIN	2050001040022
Razred artikla	46F

Opis

Izvedba:

Samocentrirajući mjerni uređaj za mjerenje u 2 točke s oprugom za centriranje. Spretnan i precizan prijenos putanje ticala preko prstenastog segmenta. Podešavanje na različite \varnothing vrši se pomoću fiksiranih, izmjenjivih ticala. Ticala s vrhom od tvrdog metala. Držac mjernog alata je toplinski izoliran.

SU precizni mjerni uređaj za provrte fiksna mjerna ticala **od tvrdog metala**.

Upotreba:

Za precizno mjerenje provrta, kružnosti i cilindrični, mjerenje unutarnjih profila.

Dio isporuke:

Precizni mjerni uređaj za provrte (bez mjernog sata).

Dodatni pribor:

Produžeci za velike dubine mjerenja br. 435142, mjerni sat br. 434674, induktivni mjerni sat br. 434670, mjerni sat sa skalom ulijevo 434807 vel. 10, digitalni mjerni sat 434322, prsten za namještanje br. 484030.

Napomena:

Pri uporabi preciznih indikatora potreban je dodatno i produžetak br. 434920 vel. 10 ili mjerno ticalo br. 434900 vel. 16. Izvedba do mjernog područja od 800 mm dostupna na upit.

Tehnički opis

Mjerno područje	18 - 35 mm
-----------------	------------

Dubina mjerenja	110 mm
Preciznost ponavljanja bez mjernog sata	0,5 μ m
Broj mjernih ploča	2
Broj mjernih klinova	9
Širina ploče za centriranje	14,8 mm
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	C4
Vrsta proizvoda	Precizna unutarnja mjerna naprava u 2 točke

Usluge

KalibriranjePrecizni alat za mjerenje provrta (oblik B + C) maks. mjerno područje 60 mm	023210 60
DAkKS kalibriranjePrecizni alat za mjerenje provrta (oblik B + C) maks. mjerno područje 60 mm	023220 60

Pribor

Mjerni svornjak za mjerno područje 18 – 35 mmčelik \emptyset mjerenja 34 mm	435084 34
Mjerni svornjak za mjerno područje 18 – 35 mmHM \emptyset mjerenja 22 mm	435094 22
Induktivni mjerni sat Extramess tip 2001	434670 2001
Prsten za namještanjeDIN 2250 C \emptyset nazivne mjere 25 mm	484030 25
Prsten za namještanjeDIN 2250 C \emptyset nazivne mjere 22 mm	484030 22
Prsten za namještanjeDIN 2250 C \emptyset nazivne mjere 30 mm	484030 30
Mjerni svornjak za mjerno područje 18 – 35 mmHM \emptyset mjerenja 32 mm	435094 32
Mjerna ploča za mjerno područje 18 – 35 debljina 0,5 mm	435107 0,5
Mjerni sat \pm područje mjerenja / očitavanje 50/1 μ m	434674 50/1
Mjerni svornjak za mjerno područje 18 – 35 mmHM \emptyset mjerenja 18 mm	435094 18

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 18 mm	484030 18
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 19 mm	484030 19
Mjerni svornjak za mjerno područje 18 – 35 mmHM Ø mjerjenja 26 mm	435094 26
Mjerni svornjak za mjerno područje 18 – 35 mmHM Ø mjerjenja 34 mm	435094 34
Mjerni svornjak za mjerno područje 18 – 35 mmčelik Ø mjerjenja 20 mm	435084 20
Mjerni svornjak za mjerno područje 18 – 35 mmčelik Ø mjerjenja 24 mm	435084 24
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 32 mm	484030 32
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 24 mm	484030 24
Mjerna ploča za mjerno područje 18 – 35 debljina 1 mm	435107 1
Mjerni svornjak za mjerno područje 18 – 35 mmHM Ø mjerjenja 20 mm	435094 20
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 28 mm	484030 28
Mjerni svornjak za mjerno područje 18 – 35 mmčelik Ø mjerjenja 18 mm	435084 18
Mjerni svornjak za mjerno područje 18 – 35 mmčelik Ø mjerjenja 26 mm	435084 26
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 35 mm	484030 35
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 26 mm	484030 26
Mjerni svornjak za mjerno područje 18 – 35 mmčelik Ø mjerjenja 28 mm	435084 28
Čelično ticalo tip 16	434900 16
Mjerni sat ± područje mjerjenja / očitavanje 130/5 µm	434674 130/5
Mjerni svornjak za mjerno područje 18 – 35 mmHM Ø mjerjenja 30 mm	435094 30
Mjerni svornjak za mjerno područje 18 – 35 mmčelik Ø mjerjenja 30 mm	435084 30
Mjerni sat ± područje mjerjenja / očitavanje 250/10 µm	434674 250/10
Mjerni svornjak za mjerno područje 18 – 35 mmHM Ø mjerjenja 24 mm	435094 24

Mjerni sat ± područje mjerenja / očitavanje 25/0,5 µm	434674 25/0,5
Prsten za namještanje DIN 2250 C Ø nazivne mjere 34 mm	484030 34
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 10 mm	434920 10
Mjerni svornjak za mjerno područje 18 – 35 mm čelik Ø mjerenja 22 mm	435084 22
Mjerni svornjak za mjerno područje 18 – 35 mm čelik Ø mjerenja 32 mm	435084 32
Prsten za namještanje DIN 2250 C Ø nazivne mjere 20 mm	484030 20
Mjerni svornjak za mjerno područje 18 – 35 mm HM Ø mjerenja 28 mm	435094 28