



Precizni unut. mjer. uređaj od tvrd. metala bez mjernog sata SU, mjerno područje: 50-100mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	435050 50-100
GTIN	2050001046581
Razred artikla	46F

Opis

Izvedba:

Samocentrirajući mjerni uređaj za mjerenje u 2 točke s oprugom za centriranje. Spretnan i precizan prijenos putanje ticala preko prstenastog segmenta. Podešavanje na različite \varnothing vrši se pomoću fiksiranih, izmjenjivih ticala. Ticala s vrhom od tvrdog metala. Držac mjernog alata je toplinski izoliran.

SU precizni mjerni uređaj za provrte fiksna mjerna ticala **od tvrdog metala**.

Upotreba:

Za precizno mjerenje provrta, kružnosti i cilindrični, mjerenje unutarnjih profila.

Dio isporuke:

Precizni mjerni uređaj za provrte (bez mjernog sata).

Dodatni pribor:

Produžeci za velike dubine mjerenja br. 435142, mjerni sat br. 434674, induktivni mjerni sat br. 434670, mjerni sat sa skalom ulijevo 434807 vel. 10, digitalni mjerni sat 434322, prsten za namještanje br. 484030.

Napomena:

Pri uporabi preciznih indikatora potreban je dodatno i produžetak br. 434920 vel. 10 ili mjerno ticalo br. 434900 vel. 16. Izvedba do mjernog područja od 800 mm dostupna na upit.

Tehnički opis

Broj mjernih ploča	3
--------------------	---

Dubina mjerenja	180 mm
Mjerno područje	50 - 100 mm
Broj mjernih klinova	11
Preciznost ponavljanja bez mjernog sata	0,5 µm
Širina ploče za centriranje	45 mm
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	C4
Vrsta proizvoda	Precizna unutarnja mjerna naprava u 2 točke

Usluge

KalibriranjePrecizni alat za mjerenje provrta (oblik B + C) maks. mjerno područje 160 mm	023210 160
---	------------

Pribor

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 70 mm	484030 70
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 10 mm	434920 10
Induktivni mjerni sat Extramess tip 2001	434670 2001
Mjerni svornjak za mjerno područje 50 – 100 mmHM Ø mjerenja 60 mm	435096 60
Produžetak za mjerne dubine duljina 1500 mm	435142 1500
Produžetak mjernog područja duljina 50 mm	435143 50
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 80 mm	484030 80
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 55 mm	484030 55
Produžetak za mjerne dubine duljina 2000 mm	435142 2000
Adapter za uređaje za mjerenje provrta u 2 točke1 komad tip 35-90	439914 35-90
Mjerni svornjak za mjerno područje 50 – 100 mmčelik Ø mjerenja 95 mm	435086 95
Produžetak za mjerne dubine duljina 750 mm	435142 750

Mjerni sat ± područje mjerenja / očitavanje 50/1 µm	434674 50/1
Mjerna ploča za mjerno područje 50 – 100 debljina 2,5 mm	435109 2,5
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 90 mm	484030 90
Mjerni sat sa skalom ulijevo mjerno područje 10 mm	434807 10
Mjerna ploča za mjerno područje 50 – 100 debljina 3 mm	435109 3
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 60 mm	484030 60
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 10 mm	484030 10
Mjerni svornjak za mjerno područje 50 – 100 mmčelik Ø mjerenja 75 mm	435086 75
Mjerni svornjak za mjerno područje 50 – 100 mmHM Ø mjerenja 85 mm	435096 85
Mjerni svornjak za mjerno područje 50 – 100 mmHM Ø mjerenja 65 mm	435096 65
Mjerni svornjak za mjerno područje 50 – 100 mmčelik Ø mjerenja 70 mm	435086 70
Mjerni svornjak za mjerno područje 50 – 100 mmčelik Ø mjerenja 85 mm	435086 85
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 100 mm	484030 100
Čelično ticalo tip 16	434900 16
Mjerni svornjak za mjerno područje 50 – 100 mmHM Ø mjerenja 90 mm	435096 90
Mjerni svornjak za mjerno područje 50 – 100 mmHM Ø mjerenja 55 mm	435096 55
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 65 mm	484030 65
Mjerni svornjak za mjerno područje 50 – 100 mmHM Ø mjerenja 75 mm	435096 75
Mjerni svornjak za mjerno područje 50 – 100 mmHM Ø mjerenja 80 mm	435096 80
Mjerni svornjak za mjerno područje 50 – 100 mmHM Ø mjerenja 95 mm	435096 95
Mjerni svornjak za mjerno područje 50 – 100 mmHM Ø mjerenja 100 mm	435096 100
Mjerna ploča za mjerno područje 50 – 100 debljina 2 mm	435109 2

Produžetak za mjerne dubine duljina 250 mm	435142 250
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 95 mm	484030 95
Mjerni svornjak za mjerno područje 50 – 100 mmčelik Ø mjerjenja 100 mm	435086 100
Mjerni svornjak za mjerno područje 50 – 100 mmčelik Ø mjerjenja 90 mm	435086 90
Produžetak za mjerne dubine duljina 1000 mm	435142 1000
Mjerni sat ± područje mjerjenja / očitavanje 250/10 µm	434674 250/10
Mjerni svornjak za mjerno područje 50 – 100 mmčelik Ø mjerjenja 80 mm	435086 80
Mjerna ploča za mjerno područje 50 – 100 debljina 0,5 mm	435109 0,5
Mjerni svornjak za mjerno područje 50 – 100 mmčelik Ø mjerjenja 65 mm	435086 65
Mjerni svornjak za mjerno područje 50 – 100 mmHM Ø mjerjenja 50 mm	435096 50
Mjerni svornjak za mjerno područje 50 – 100 mmčelik Ø mjerjenja 50 mm	435086 50
Digitalni mjerni satOčitavanje 0,0005 mm mjerno područje 12,5 mm	434322 12,5
Mjerni svornjak za mjerno područje 50 – 100 mmčelik Ø mjerjenja 60 mm	435086 60
Produžetak za mjerne dubine duljina 500 mm	435142 500
Mjerni sat ± područje mjerjenja / očitavanje 25/0,5 µm	434674 25/0,5
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 75 mm	484030 75
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 50 mm	484030 50
Mjerni sat ± područje mjerjenja / očitavanje 130/5 µm	434674 130/5
Mjerni svornjak za mjerno područje 50 – 100 mmčelik Ø mjerjenja 55 mm	435086 55
Mjerna ploča za mjerno područje 50 – 100 debljina 1 mm	435109 1
Mjerni svornjak za mjerno područje 50 – 100 mmHM Ø mjerjenja 70 mm	435096 70
Mjerna ploča za mjerno područje 50 – 100 debljina 1,5 mm	435109 1,5
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 85 mm	484030 85

