

**Mahr**

**Mjerni sat s osjetnom polugicom duljine 14,5 mm s vodoravnim satom, mjesto područje po smjeru / Ø kućišta: 0,4/28mm**



## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	436355 0,4/28
GTIN	4059192013196
Razred artikla	43A

## Opis

### Izvedba:

Mjerni satovi s ticalom visoke preciznosti s mjernim mehanizmom na ležaju od plemenitog metala u čvrstoj izvedbi. Kućište i noseće prizme u obliku lastina repa izrađeni su od jednog komada, zbog toga je moguće posebno kruto stezanje. Antikorozivna zaštita postignuta mat kromiranjem kućišta.

### Vodoravni mjerni sat s ticalom

**Mahr** – Mjerni mehanizam na rubinskom ležaju s mjernom kuglom od tvrdog metala. Smještaj kontaktne poluge u vilici iz jednog komada, zato je posebno točno usmjerena; antimagnetična.

### 1/100-Ablesung.

### Upotreba:

Precizan mjerni uređaj za ispitivanje odstupanja od zadanih mjera kod ispitivanja koncentričnosti, unutarnjeg mjerenja, ispitivanja paralelnosti i ravnosti te za poravnavanje obradaka.

### Dio isporuke:

Uključuje stezni klin Ø 8 mm.

### Dodatni pribor:

Četverokutni držač br. 436510, centrirni držač br. 436512, zglobni mjerni stalak br. 359680.

### Zamjenski dio:

Rezervni taster s kuglicom od tvrdog metala ili od rubina isporučuje se na upit.

**Napomena:**

**Dodatna informacija DIN 2270:Podjela skale 0,01** – Odstupanje 10  $\mu\text{m}$ , ukupno odstupanje 13  $\mu\text{m}$ , odstupanje kod promjene smjera 3  $\mu\text{m}$ . **Podjela skale 0,002/0,001** Odstupanje 2  $\mu\text{m}$ , ukupno odstupanje 4  $\mu\text{m}$ , odstupanje kod promjene smjera 2  $\mu\text{m}$ .

## Tehnički opis

Snaga mjerenja	0,2 N
Ø kućišta	28 mm
Mjerno područje po smjeru	0,4 mm
Ukupan raspon odstupanja $f_{ges}$	13 $\mu\text{m}$
Očitavanje	0,01 mm
Raspon odstupanja $f_e$	10 $\mu\text{m}$
Odstupanje mjerenja kod promjene smjera $f_u$	3 $\mu\text{m}$
Zakretno područje	2x110 stupanj
Ø stezne drške $h_6$	8 mm
Duljina mjernog kraka	14,5 mm
Mjerna kuglaØ	2 mm
Standard	DIN 2270
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	C5
Vrsta proizvoda	Mjerni sat s osjetnom polugicom

## Usluge

DAkkS kalibriranjeMjerni sat s zakretnim ticalom tip ANALOG	023340 ANALOG
KalibriranjeMjerni sat s zakretnim ticalom tip ANALOG	023330 ANALOG

## Pribor

Kuglica od tvrdog metala, duljina ticala 14,5 mm mjerna kuglicaØ 1 mm	436371 1
Kuglica od tvrdog metala, duljina ticala 14,5 mm mjerna kuglicaØ 2R mm	436371 2R
Zglobni mjerni stativ aktivni radijus 120 mm	359680 120
Centrirni držač Tip	436512
Četverokutni držač za mala mjerna ticala	436510
Kuglica od tvrdog metala, duljina ticala 14,5 mm mjerna kuglicaØ 2 mm	436371 2
Kuglica od tvrdog metala, duljina ticala 14,5 mm mjerna kuglicaØ 3 mm	436371 3