

**Mahr****Mjerni sat s ticalom duljine 14,5 mm, mjerno područje po smjeru / Ø kućišta:  
0,4/29mm**

## Podaci za narudžbu

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 436401 0,4/29 |
| GTIN           | 4059192013233 |
| Razred artikla | 43A           |

## Opis

### Izvedba:

Mjerni satovi s ticalom visoke preciznosti s mjernim mehanizmom na ležaju od plemenitog metala u čvrstoj izvedbi. Kućište i noseće prizme u obliku lastina repa izrađeni su od jednog komada, zbog toga je moguće posebno kruto stezanje. Antikorozivna zaštita postignuta mat kromiranjem kućišta.

**S podjelom skale 1/100 i bočnim ticalom.**Mjerno ticalo pomično vodoravno prema satu.

**Mahr** – Mjerni mehanizam na rubinskom ležaju s mjernom kuglom od tvrdog metala. Smještaj kontaktne poluge u vilici iz jednog komada, zato je posebno točno usmjerena; antimagnetična.

### Upotreba:

Precizan mjerni uređaj za ispitivanje odstupanja od zadanih mjera kod ispitivanja koncentričnosti, unutarnjeg mjerenja, ispitivanja paralelnosti i ravnosti te za poravnavanje obradaka.

### Dio isporuke:

Uključuje stezni klin Ø 8 mm.

### Dodatni pribor:

Četverokutni držač br. 436510, centrirni držač br. 436512, zglobni mjerni stalak br. 359680.

### Zamjenski dio:

Rezervni taster s kuglicom od tvrdog metala ili od rubina isporučuje se na upit.

**Napomena:**

**Dodatna informacija DIN 2270: Očitavanje 0,01** – Raspon odstupanja 10 µm, ukupan raspon odstupanja 13 µm, raspon odstupanja mjerne vrijednosti kod promjene smjera 3 µm.

**Tehnički opis**

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Očitavanje                | 0,01 mm                         |
| Ø kućišta                 | 29 mm                           |
| Snaga mjerenja            | 0,25 N                          |
| Mjerno područje po smjeru | 0,4 mm                          |
| Zakretno područje         | 2×110 stupanj                   |
| Ø stezne drške h6         | 8 mm                            |
| Duljina mjernog kraka     | 14,5 mm                         |
| Mjerna kugla Ø            | 2 mm                            |
| Standard                  | DIN 2270                        |
| Mjerna tehnika            | analogno                        |
| Pakiranje                 | stabilna kutija                 |
| Kalibriranje              | C5                              |
| Vrsta proizvoda           | Mjerni sat s osjetnom polugicom |

**Usluge**

|   |               |
|---|---------------|
| DAkKS kalibriranjeMjerni sat s zakretnim ticalom tip ANALOG | 023340 ANALOG |
| KalibriranjeMjerni sat s zakretnim ticalom tip ANALOG       | 023330 ANALOG |

**Pribor**

|   |            |
|---|------------|
| Zamjensko staklo za mjerne satove Vanjski Ø 30 mm | 436328 30  |
| Zglobni mjerni stativ aktivni radijus 120 mm      | 359680 120 |
| Centrirni držač Tip                               | 436512     |
| Stezna drška za mjerne satove Ø drške h6 4 mm     | 436311 4   |
| Stezna drška za mjerne satove Ø drške h6 8 mm     | 436311 8   |

Četverokutni držač za mala mjerna ticala

436510