

GIROD

Mjerni sat s osjetnom polugicom duljine 12,5 mm, mjerno područje po smjeru / Ø kućišta: 0,4/40mm

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	436200 0,4/40
GTIN	2050001040039
Razred artikla	46Q

Opis**Izvedba:**

Mjerni satovi s ticalom visoke preciznosti s mjernim mehanizmom na ležaju od plemenitog metala u čvrstoj izvedbi. Kućište i noseće prizme u obliku lastina repa izrađeni su od jednog komada, zbog toga je moguće posebno kruto stezanje. Antikorozivna zaštita postignuta mat kromiranjem kućišta.

S podjelom skale 1/100.

GIROD – Mjerni mehanizam na rubinskom ležaju s mjernom kuglom od tvrdog metala. Robusno kućište, neosjetljivo na magnetska polja. **Swiss Made.**

Upotreba:

Precizan mjerni uređaj za ispitivanje odstupanja od zadanih mjera kod ispitivanja koncentričnosti, unutarnjeg mjerenja, ispitivanja paralelnosti i ravnosti te za poravnavanje obradaka.

Dio isporuke:

Uključuje stezni klin Ø 8 mm.

Dodatni pribor:

Četverokutni držač br. 436510, centrirni držač br. 436512, zglobni mjerni stalak br. 359680.

Zamjenski dio:

Rezervni taster s kuglicom od tvrdog metala ili od rubina isporučuje se na upit.

Napomena:

Dodatna informacija DIN 2270: Očitavanje 0,01 – Raspon odstupanja 10 µm, ukupan raspon odstupanja 13 µm, mrtvi hod mjerne vrijednosti 3 µm.

Tehnički opis

Očitavanje	0,01 mm
Mjerno područje po smjeru	0,4 mm
Ø kućišta	40 mm
Snaga mjerenja	0,15 N
Zakretno područje	2×110 stupanj
Ø stezne drške h6	8 mm
Duljina mjernog kraka	12,5 mm
Mjerna kuglaØ	2 mm
Standard	DIN 2270
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	C5
Vrsta proizvoda	Mjerni sat s osjetnom polugicom

Usluge

DAkKS kalibriranjeMjerni sat s zakretnim ticalom tip ANALOG	023340 ANALOG
KalibriranjeMjerni sat s zakretnim ticalom tip ANALOG	023330 ANALOG

Pribor

Četverokutni držač za mala mjerna ticala	436510
Centrirni držač Tip	436512
Kuglica od tvrdog metala, duljina ticala 12,5 mm mjerna kuglicaØ 2 mm	436210 2
Zglobni mjerni stativ aktivni radijus 120 mm	359680 120