

Garant**Pločasto glodalo s navojem širina $a_p = 5$ mm, $\varnothing D: 63$ mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	218542 63
GTIN	4045197849984
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Pločasto glodalo od specijalnog robusnog čelika za smanjenje vibracija.

Upotreba:

Za glodanje utora i žljebova. Može se koristiti za ravne ili neravne baze utora.

Napomena:

Može se nabaviti pločasto glodalo do $\varnothing D = 200$ mm.

GARANT momentni odvijač TQ br. **211750 vel. 2,2** s oštricom br. **674252 vel. IP9**.

Tehnički opis

učinkovit broj oštrica Z_{eff}	4
Ukupna duljina L_{ukupno}	35 mm
\varnothing reza D_c	63 mm
$\varnothing D_1$ h6	17 mm
$\varnothing D_2$	29 mm
maksimalna dubina reza $a_{p \text{ maks}}$	14 mm

Prihvatni navoj M	M16
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SNHX
Broj izmjenjivih okretnih pločica	8
Širina a _p	5 mm
Izvedba drške	s navojem
Unutarnje hlađenje	ne
Izmjena alata	PowerCard
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SN.. 1103
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219949 (IP9; 2,0 Nm)
Vrsta proizvoda	Pločasto glodalo

Pribor

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 2,2 Nm	211750 2,2
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219949
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 9IP	674252 9IP