

Garant**Pločasto glodalo s navojem širina ap = 6 mm, Ø D: 50mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	218544 50
GTIN	4045197850003
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Pločasto glodalo od specijalnog robusnog čelika za smanjenje vibracija.

Upotreba:

Za glodanje utora i žljebova. Može se koristiti za ravne ili neravne baze utora.

Napomena:

Može se nabaviti pločasto glodalo do Ø D = 200 mm.

GARANT momentni odvijač TQ br. **211750 vel. 2,2** s oštricom br. **674252 vel. IP15**.

Tehnički opis

Duljina vijenca L ₁	15 mm
Ø reza D _c	50 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SNHX
Ø D ₂	29 mm
Prihvatni navoj M	M16
Ø D ₁ h6	17 mm

Ukupna duljina L_{ukupno}	35 mm
učinkovit broj oštrica Z_{eff}	2
maksimalna dubina reza $a_{p \text{ maks}}$	14 mm
Broj izmjenjivih okretnih pločica	4
Širina a_p	6 mm
Izvedba drške	s navojem
Unutarnje hlađenje	ne
Izmjena alata	PowerCard
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SN.. 1203
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219950 (IP15; 2,2 Nm)
Vrsta proizvoda	Pločasto glodalo

Pribor

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 2,2 Nm	211750 2,2
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219950
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP