

HÖRGER & GÄSSLER

Hidraulički magnetski mjerni stativ s mehaničkim preciznim podešavanjem na postolju, duljina: 300mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	440790 300
GTIN	4260180710014
Razred artikla	46Q

Opis

Izvedba:

Hidraulički mjerni stativ sa središnjim stezanjem. Jedna ruka može ostati slobodna za podešavanje mjernog sata. Svi zglobovi se ukrućuju pomoću centralnog gumba. Patentirani mehanizam s visokim pritiskom, stoga je potrebno samo lagano pritezanje kotačića. Uljna hidraulika je dvostrukim brtvilom osigurana protiv mogućnosti istjecanja ulja. Sila stezanja može se regulirati kontinuirano. **Zglobne ručice** moguće je okretati za 360° i zakretati za više od 180° u slučaju da nije stegnut. **Držak mjernog sata** za mjerne satove s Ø drške 8 mm ili prizmom. Prizmatično magnetsko postolje. Snažan, permanenti magnet. Okretna sklopka za uključivanje i isključivanje magnetske sile. Magnetska sila djeluje preko ravne stražnje strane i prizmatičnog donjeg dijela postolja.

Dodatno s **preciznim namještanjem** magnetskog postolja; visoka stabilnost i pri višim mjernim silama.

Napomena:

Hidraulički mjerni stativ **u slučaju kada nije stegnut** podnosi velike temperaturne oscilacije. Pritom ulju treba određeno vrijeme dok ne izjednači temperaturu. U **pritegnutom stanju** moguće je dosegnuti maksimalnu temperaturnu razliku od 15 °C bez velikih oscilacija tlaka. To može dovesti do oštećenja stativa ili držanog predmeta.

Tehnički opis

Širina magnetske noge	50 mm
Istovar	300 mm
Priključni navoj	M8 vanjski navoj
Duljina magnetske noge	60 mm
Visina magnetske noge	55 mm
Snaga prijanjanja	800 N
Usmjerenje priključnog navoja	centralno
Vrsta proizvoda	Mjerni stativ

Pribor

Pritezni vijak M3 za držač mjernih satova	440858
Postolje tip 1	440868 1
Nosač mjernih satova	440860
Rezervni klip tip 4	440830 4
Zvezdasta ručka tip 4	440850 4
Vijak za namještanje M4×0,35 za držač mjernih satova	440859