



Magnetski mjerni stativ s preciznim namještanjem, tip: N1



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	441190 N1
GTIN	7290005394287
Razred artikla	46G

Opis

Izvedba:

Pritezanje mjerne poluge u 3 točke s vrlo kratkim putem pritezanja za laku upotrebu. Vrlo mala ručna snaga uzrokuje trajno, stabilno pritezanje. Masivno konstruirano polužje za maksimalnu krutost sustava. **Vario** držač mjernih satova za \varnothing drške 6mm, 8mm, 3/8 cola, mjerne satove u obliku lastina repa i mjerne satove s produžetkom na stražnjoj strani.

S finim podešavanjem na držaču mjernog sata.

Dodatni pribor:

Držač mjernog sata br. 440401.

Tehnički opis

\varnothing stupa D_2	14 mm
\varnothing poprečnog kraka D_1	12 mm
Visina stupa L_2	203 mm
Duljina poprečnog kraka L_1	185 mm
Širina magnetske noge	50 mm

Priključni navoj	M8 vanjski navoj
Duljina magnetske noge	60 mm
Visina magnetske noge	55 mm
Snaga prijanjanja	800 N
Vrsta proizvoda	Mjerni stativ

Pribor

Postolje tip 0	442120 0
Postolje tip V	442120 V
Postolje tip 1	442120 1
Mehanizam stezanja za univerzalni mjerni stativ za Ø mjernog postolja 12/14 mm	440351 12/14
Vario držač mjernih satova tip FA1500	440401 FA1500
Postolje tip 1	442140 1
Postolje tip 0	442140 0
Postolje stativa s preciznim namještanjem tip 0	442125 0