



## Magnetski mjerni stativ s preciznim namještanjem, tip: N3



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	441190 N3
GTIN	7290005395062
Razred artikla	46G

### Opis

#### Izvedba:

Pritezanje mjerne poluge u 3 točke s vrlo kratkim putem pritezanja za laku upotrebu. Vrlo mala ručna snaga uzrokuje trajno, stabilno pritezanje. Masivno konstruirano polužje za maksimalnu krutost sustava. **Vario** držač mjernih satova za  $\varnothing$  drške 6mm, 8mm, 3/8 cola, mjerne satove u obliku lastina repa i mjerne satove s produžetkom na stražnjoj strani.

#### S finim podešavanjem na držaču mjernog sata.

#### Dodatni pribor:

Držač mjernog sata br. 440401.

$\varnothing$  poprečnog kraka  $D_1$ : 16 mm

Duljina poprečnog kraka  $L_1$ : 225 mm

$\varnothing$  stupa  $D_2$ : 18 mm

Visina stupa  $L_2$ : 350 mm

Priključni navoj: M10×1,25 vanjski navoj

Snaga pritanja: 1300 N

### Tehnički opis

Priključni navoj	M10×1,25 vanjski navoj
------------------	------------------------

Duljina magnetske noge	120 mm
Snaga prijanjanja	1300 N
Ø poprečnog kraka D <sub>1</sub>	16 mm
Visina magnetske noge	55 mm
Širina magnetske noge	50 mm
Duljina poprečnog kraka L <sub>1</sub>	225 mm
Ø stupa D <sub>2</sub>	18 mm
Visina stupa L <sub>2</sub>	350 mm
Vrsta proizvoda	Mjerni stativ

## Pribor

Postolje tip F	442120 F
Postolje tip 2	442140 2
Mehanizam stezanja za univerzalni mjerni stativ za Ø mjernog postolja 16/18 mm	440351 16/18
Postolje tip 2	442120 2
Vario držač mjernih satova tip FA1500	440401 FA1500