



## Magnetni mjerni stativ s preciznim namještanjem, tip: 2



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	441210 2
GTIN	4045197441119
Razred artikla	42D

### Opis

#### Izvedba:

Magnetski mjerni stativ s finim podešavanjem. Čvrsto polužje s poprečnom ručicom, koju je moguće podešavati po volji. Magnetsko postolje s prizmatičnim podnožjem i okretnim prekidačem. Držač mjernog sata za stezne drške  $\varnothing$  6 mm i  $\varnothing$  8 mm.

$\varnothing$  poprečnog kraka  $D_1$ : 14 mm

Duljina poprečnog kraka  $L_1$ : 200 mm

$\varnothing$  stupa  $D_2$ : 20 mm

Visina stupa  $L_2$ : 350 mm

Priključni navoj: M10×1,25 vanjski navoj

Snaga prijanjanja: 1300 N

### Tehnički opis

Priključni navoj	M10×1,25 vanjski navoj
Visina magnetske noge	55 mm
$\varnothing$ poprečnog kraka $D_1$	14 mm
Visina stupa $L_2$	350 mm

Ø stupa D <sub>2</sub>	20 mm
Duljina magnetske noge	117 mm
Duljina poprečnog kraka L <sub>1</sub>	200 mm
Širina magnetske noge	50 mm
Snaga prijanjanja	1300 N
Vrsta proizvoda	Mjerni stativ

---

## Pribor

Postolje tip 2	442140 2
----------------	----------