



## Hidrauličko polužje mjernog stativa (bez noge) s mehaničkim preciznim podešavanjem na držaču sata, duljina: 220mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	440840 220
GTIN	4260180710885
Razred artikla	46Q

### Opis

**Izvedba:**

**Hidraulički mjerni stativ sa središnjim stezanjem. Jedna ruka može ostati slobodna za podešavanje mjernog sata.** Svi zglobovi se ukrućuju pomoću centralnog gumba. Patentirani mehanizam s visokim pritiskom, stoga je potrebno samo lagano pritezanje kotačića. Uljna hidraulika je dvostrukim brtвilom osigurana protiv mogućnosti istjecanja ulja. Sila stezanja može se regulirati bezstupanjski. **Zglobne ručice** moguće je okretati za 360° i zakretati za više od 180° na postolju stalka. **Držač mjernog sata** za mjerne satove s Ø drške 8 mm ili prizmom.

**Bez** postolja.

**Napomena:**

Hidraulički mjerni stativ prilikom **otvorenog pritezanja** podnosi velike temperaturne oscilacije. Pritom ulju treba određeno vrijeme dok ne izjednači temperaturu. U **pritegnutom stanju** moguće je dosegnuti maksimalnu temperaturnu razliku od 15 °C bez velikih oscilacija tlaka. To može dovesti do oštećenja stativa ili držanog predmeta.

### Tehnički opis

Istovar	220 mm
Priklučni navoj	M8 vanjski navoj
Snaga prianjanja	800 N

Usmjerenje priključnog navoja

centralno

Vrsta proizvoda

Mjerni stativ

---

**Pribor**

Nosač mjernih satova	440860
Pritezni vijak M3 za držač mjernih satova	440858
Zvjezdasta ručka tip 3	440850 3
Postolje tip 1	440868 1
Vijak za namještanje M4x0,35 za držač mjernih satova	440859
Rezervni klip tip 3	440830 3