

Univerzalni mjerni stativ s hidrauličkim mahanizmom za stezanje



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	441950
GTIN	4029713287399
Razred artikla	46Q

Opis

Izvedba:

Postolje obrađeno sa svih strana, s brušenim nalijegajućim površinama. Prizmatično podnožje za postavljanje na vratila i cilindrična tijela. Gornji dio s T utorom za pomicanje mjernog polužja. Kruto polužje. Poprečna poluga s preciznim namještanjem na držaču mjernog sata.

S hidrauličkim stezanjem zglobova. Jedna ruka može ostati slobodna za podešavanje mjernog sata. Svi zglobovi se ukrućuju pomoću centralnog gumba.

Upotreba:

Za ispitivanje koncentričnosti na alatnim strojevima i uređajima ili za paralelna mjerenja pomoću vodilica (kliznih staza).

Tehnički opis

Istovar	260 mm
Duljina postolja	250 mm
Širina postolja	60 mm
Vrsta proizvoda	Mjerni stativ

