

HÖRGER & GÄSSLER

Hidrauličko polužje mjernog stativa (bez noge) s mehaničkim preciznim podešavanjem na držaču sata, duljina: 300mm



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 440840 300 |
| GTIN | 4260180710076 |
| Razred artikla | 46Q |

Opis

Izvedba:

Hidraulički mjerni stativ sa središnjim stezanjem. Jedna ruka može ostati slobodna za podešavanje mjernog sata. Svi zglobovi se ukrućuju pomoću centralnog gumba. Patentirani mehanizam s visokim pritiskom, stoga je potrebno samo lagano pritezanje kotačića. Uljna hidraulika je dvostrukim brtvilom osigurana protiv mogućnosti istjecanja ulja. Sila stezanja može se regulirati bezstupanjski. **Zglobne ručice** moguće je okretati za 360° i zakretati za više od 180° na postolju stalka. **Držač mjernog sata** za mjerne satove s Ø drške 8 mm ili prizmom.

Bez postolja.

Napomena:

Hidraulički mjerni stativ prilikom **otvorenog pritezanja** podnosi velike temperaturne oscilacije. Pritom ulju treba određeno vrijeme dok ne izjednači temperaturu. U **pritegnutom stanju** moguće je dosegnuti maksimalnu temperaturnu razliku od 15 °C bez velikih oscilacija tlaka. To može dovesti do oštećenja stativa ili držanog predmeta.

Tehnički opis

| | |
|-------------------|------------------|
| Priključni navoj | M8 vanjski navoj |
| Snaga prijanjanja | 800 N |
| Istovar | 300 mm |

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Usmjerenje priključnog navoja | centralno |
| Vrsta proizvoda | Mjerni stativ |

Pribor

| | |
|--|----------|
| Postolje tip 1 | 440868 1 |
| Zvezdasta ručka tip 4 | 440850 4 |
| Nosač mjernih satova | 440860 |
| Set brtvenih prstena tip 1 | 440855 1 |
| Pritezni vijak M3 za držač mjernih satova | 440858 |
| Rezervni klip tip 4 | 440830 4 |
| Vijak za namještanje M4×0,35 za držač mjernih satova | 440859 |