



Mjerni stativ s preciznim namještanjem na magnetskoj podlozi, tip: N2



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	441195 N2
GTIN	7290005398797
Razred artikla	46G

Opis

Izvedba:

Pritezanje mjerne poluge u 3 točke s vrlo kratkim putem pritezanja za laku upotrebu. Vrlo mala ručna snaga uzrokuje trajno, stabilno pritezanje.

Masivno konstruirano polužje za maksimalnu krutost sustava. **Vario** držač mjernih satova za Ø drške 6mm, 8mm, 3/8 cola, mjerne satove u obliku lastina repa i mjerne satove s produžetkom na stražnjoj strani.

Podešavanje na magnetskom postolju. Prednost kod namještanja µm mjernih uređaja s osjetnom polugicom, jer ručna snaga ne djeluje na polužje.

Dodatni pribor:

Držač mjernog sata br. 440401.

Ø poprečnog kraka D_1 : 16 mm

Duljina poprečnog kraka L_1 : 225 mm

Ø stupa D_2 : 16 mm

Visina stupa L_2 : 260 mm

Priključni navoj: M8 vanjski navoj

Snaga prijanjanja: 1000 N

Tehnički opis

Duljina magnetske noge	75 mm
Visina stupa L ₂	260 mm
Ø poprečnog kraka D ₁	16 mm
Snaga prijanjanja	1000 N
Duljina poprečnog kraka L ₁	225 mm
Visina magnetske noge	55 mm
Širina magnetske noge	50 mm
Ø stupa D ₂	16 mm
Priključni navoj	M8 vanjski navoj
Vrsta proizvoda	Mjerni stativ

Pribor

Postolje tip 0	442120 0
Vario držač mjernih satova tip FA1410	440401 FA1410
Mehanizam stezanja za univerzalni mjerni stativ za Ø mjernog postolja 16/16 mm	440351 16/16
Postolje tip 0	442140 0
Postolje tip 1	442140 1
Postolje tip 1	442120 1
Postolje tip V	442120 V
Postolje stativa s preciznim namještanjem tip 0	442125 0