



## Mali hidraulički magnetski mjerni stativ



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	441000
GTIN	4260180710113
Razred artikla	46Q

### Opis

#### Izvedba:

**Hidraulički mjerni stativ sa središnjim stezanjem. Jedna ruka može ostati slobodna za podešavanje mjernog sata.** Svi zglobovi se ukrućuju pomoću centralnog gumba. Patentirani mehanizam s visokim pritiskom, stoga je potrebno samo lagano pritezanje kotačića. Uljna hidraulika je dvostrukim brtvilom osigurana protiv mogućnosti istjecanja ulja. Sila stezanja može se regulirati bezstupanjski. **Zglobne ručice** moguće je okretati za 360° i zakretati za više od 180° na postolju stalka. **Držač mjernog sata** za mjerne satove s Ø drške 8 mm ili prizmom.

**Hidraulički mali stativ** s ekstra jakim cilindričnim magnetom, slično br. 085940 vel. 35, ne može se preklopiti. Magnetska sila zbog duplog kućišta djeluje samo prema dolje. Sa zaštitnom pločom. **Osobito prikladan za upotrebu s mjernim satovima s ticalima.** Kotačić za fino namještanje se nalazi na magnetskom postolju.

#### Napomena:

Hidraulički mjerni stativ prilikom **otvorenog pritezanja** podnosi velike temperaturne oscilacije. Pritom ulju treba određeno vrijeme dok ne izjednači temperaturu. U **pritegnutom stanju** moguće je dosegnuti maksimalnu temperaturnu razliku od 15 °C bez velikih oscilacija tlaka. To može dovesti do oštećenja stativa ili držanog predmeta.

Istovar: 150 mm

Priklučni navoj: M6 unutarnji navoj

Snaga prianjanja: 147 N

Visina magnetske noge: 30 mm

Ø magnetne noge: 35 mm

---

### Tehnički opis

Istovar	150 mm
Ø magnetne noge	35 mm
Snaga prianjanja	147 N
Visina magnetske noge	30 mm
Priključni navoj	M6 unutarnji navoj
Vrsta proizvoda	Mjerni stativ