

Univerzalni mjerni stativ



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 442000 |
| GTIN | 4045197204479 |
| Razred artikla | 46Q |

Opis

Izvedba:

Postolje obrađeno sa svih strana, s brušenim nalijebajućim površinama. Prizmatično podnožje za postavljanje na vratila i cilindrična tijela. Gornji dio s T utorom za pomicanje mjernog polužja. Kruto polužje. Poprečna poluga s preciznim namještanjem na držaču mjernog sata.

Upotreba:

Za ispitivanje koncentričnosti na alatnim strojevima i uređajima ili za paralelna mjerenja pomoću vodilica (kliznih staza).

Tehnički opis

| | |
|-------------------------------|--------|
| Visina stupa L_2 | 300 mm |
| Duljina postolja | 250 mm |
| Širina postolja | 60 mm |
| Duljina poprečnog kraka L_1 | 180 mm |
| Ø poprečnog kraka D_1 | 16 mm |
| Ø stupa D_2 | 16 mm |

Vrsta proizvoda

Mjerni stativ

Pribor

Mehanizam za fino namještanje za držač mjernog sata Ø
prihvat za mjerni sat 10 mm

440760 10

Mehanizam za fino namještanje za držač mjernog sata Ø
prihvat za mjerni sat 8 mm

440760 8