

HÖRGER &amp; GÄSSLER

## Hidrauličko polužje mjernog stativa (bez noge) s mehaničkim preciznim podešavanjem na držaču sata, duljina: 400mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	440840 400
GTIN	4260180710083
Razred artikla	46Q

### Opis

#### Izvedba:

**Hidraulički mjerni stativ sa središnjim stezanjem. Jedna ruka može ostati slobodna za podešavanje mjernog sata.** Svi zglobovi se ukrućuju pomoću centralnog gumba. Patentirani mehanizam s visokim pritiskom, stoga je potrebno samo lagano pritezanje kotačića. Uljna hidraulika je dvostrukim brtvilom osigurana protiv mogućnosti istjecanja ulja. Sila stezanja može se regulirati bezstupanjski. **Zglobne ručice** moguće je okretati za 360° i zakretati za više od 180° na postolju stalka. **Držać mjernog sata** za mjerne satove s Ø drške 8 mm ili prizmom.

**Bez postolja.**

#### Dodatni pribor:

Magnetno postolje br. 440868 vel. 2 i br. 440865 vel. 1.

#### Napomena:

Hidraulički mjerni stativ prilikom **otvorenog pritezanja** podnosi velike temperaturne oscilacije. Pritom ulju treba određeno vrijeme dok ne izjednači temperaturu. U **pritegnutom stanju** moguće je dosegnuti maksimalnu temperaturnu razliku od 15 °C bez velikih oscilacija tlaka. To može dovesti do oštećenja stativa ili držanog predmeta.

### Tehnički opis

Istovar	400 mm
Priključni navoj	M10 vanjski navoj

Snaga prijanjanja	1000 N
Usmjerenje priključnog navoja	bočno
Vrsta proizvoda	Mjerni stativ

---

**Pribor**

Rezervni klip tip 4	440830 4
Pritezni vijak M3 za držač mjernih satova	440858
Nosač mjernih satova	440860
Vijak za namještanje M4×0,35 za držač mjernih satova	440859
Zvezdasta ručka tip 4	440850 4
Postolje tip 2	440868 2
Set brtvenih prstena tip 1	440855 1