

**Ravna stega, širina utora a: 14mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	375115 14
GTIN	4020772374150
Razred artikla	35A

Opis**Izvedba:**

Niska izvedba, ravna čeljust se pozicionira na obradak. Nakon toga stegnite vijke za stol stroja. Obradak se učvršćuje stezanjem vijaka.

Upotreba:

Za bočno stezanje iznimno tankih obradaka za obradu površina u potpunosti bez grešaka na konturama. Moguće vodoravno i okomito postavljanje.

Materijal:

Poboljšani čelik, i bruniran.

Tehnički opis

Navoj G	M12
Minimalna visina h_1	16 mm
Maksimalna visina h_2	25 mm
Sila stezanja F_2 okomita	7,5 kN
Širina utora a	14 mm
Međuisina H_1	16 mm
Sila stezanja F_1 vodoravna	15 kN
Duljina D (L)	110 mm
Širina B	44 mm

Tip	6496
Vrsta proizvoda	Pritezač prema dolje