

**Ravna stega, širina utora a: 22mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	375115 22
GTIN	4020772374198
Razred artikla	35A

Opis**Izvedba:**

Niska izvedba, ravna čeljust se pozicionira na obradak. Nakon toga stegnite vijke za stol stroja. Obradak se učvršćuje stezanjem vijaka.

Upotreba:

Za bočno stezanje iznimno tankih obradaka za obradu površina u potpunosti bez grešaka na konturama. Moguće vodoravno i okomito postavljanje.

Materijal:

Poboljšani čelik, i bruniran.

Tehnički opis

Međuisina H_1	22 mm
Minimalna visina h_1	22 mm
Sila stezanja F_2 okomita	18 kN
Navoj G	M20
Sila stezanja F_1 vodoravna	36 kN
Maksimalna visina h_2	36 mm
Širina utora a	22 mm
Duljina D (L)	152 mm
Širina B	62 mm

Tip	6496
Vrsta proizvoda	Pritezač prema dolje