



## Uređaj za ispitivanje koncentričnosti, bez mjernoga sata, visina vrha: 100mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	443000 100
GTIN	4030234000183
Razred artikla	46K

### Opis

#### Izvedba:

**Mjerni stativ:** S preciznim podešavanjem i prihvatom 8 H7. Poprečnu ručicu moguće je namještati po visini i prema svim stranama. **Konjići:** pomični. Lijevi konjić s nepomičnim vrhom, desni konjić s pomičnim vrhom. **Mjerna klupa:** Precizno izbrušena, s 2 T utori. Za prihvat konjića (tolerancija H7), odnosno mjernog stativa. **Ravnina prema DIN 876/1.**

#### Upotreba:

Za mjerenje koncentričnosti i ravnosti te za usporedno ispitivanje paralelnosti i promjera.

#### Dio isporuke:

Mjerna klupa, mjerni stativ. Rotirajući šiljak za tokarilice bez prizme.

### Tehnički opis

Visina vrha	100 mm
Poprečni krak Ø	16 mm
ukupna visina bez mjernog stativa	200 mm
Duljina osnovne ploče	700 mm
Širina osnovne ploče	180 mm
Duljina poprečnog kraka	125 mm
Maksimalna širina vrha	450 mm

Ø stupa	22 mm
Bočno izjednačavanje, odnosno izjednačavanje visine konjića	±0,01 mm
Visina stupa	200 mm
Težina	35 kg
Pinole Ø	22 mm
Širina T-utora H7	12 mm
Kalibriranje	Cijena na upit
maksimalna opteretivost po paru	20 kg
Vrsta proizvoda	Naprava za mjerenje kružnog i ravnog hoda

## Pribor

Par uređaja za ispitivanje s valjcima namjestive visine za maksimalni Ø obratka 65 mm	443050 65
Par uređaja za ispitivanje s valjcima za visinu vrha 100 mm	443160 100