

Garant**Uređaj za umjeravanje alata, tip: VG1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	354760 VG1
GTIN	4045197436498
Razred artikla	31E

Opis**Izvedba:**

- Zaslom osjetljiv na dodir od 15 cola, intuitivno i jednostavno upravljanje s pomoću simbola.
- S uređajem za kalibriranje na osnovnom prihvatu.
- Digitalna kamera s povećanjem od 24 puta.
- Brzo podešavanja obje osi (X/Z) pojedinačno odn. istovremeno.
- Fino podešavanje obje osi (X/Z).
- Vreteno s indeksiranjem $4 \times 90^\circ$ i kočnicom vretena.
- Kružno odn. pogonsko vreteno pri maks. 2 μm .

Uređaj radi u kombinaciji s dodatnim dostupnim softverskim rješenjima povezanim s proizvodnjom – Hoffmann Group Connected.

Prednost:

S ovim artiklom dobivate kompatibilnu komponentu za svoju digitalno umreženu proizvodnju. Povećanje produktivnosti moguće je u kombinaciji s odgovarajućim modularnim softverom.

Upotreba:

Za mjerenje i predpodešavanje alata na stroju / obradnom centru.

Dio isporuke:

Uključuje uređaj za kalibraciju, tipkovnicu, adaptere, čistač reznih oštrica, mjerni softver na glavnim stranim jezicima.

Dodatni pribor:

- Donji ugradbeni ormar br. 354767.
- Adapteri br 354771; 354773; 354775; 354777; 354779.

- Tiskač etiketa br. 085505 vel. LW550 (DYMO).
- Etikete br. 085565.
- Poklopac br. 354789 vel. 1.

Napomena:

Slika može odstupati od originala.

Tehnički opis

Težina	150 kg
Upravljačka jedinica	PS-mjerna elektronika
širina baze	860 mm
Dubina	590 mm
Ukupna širina	1500 mm
Brzo podešavanje	elektromagnetsko
Mjerni postupak	Obrada slike Touchscreen od 15 cola
Visina	1060 mm
Osnovni prihvat	SK50
Opterećenje vretena	100 kg
Mjerno područje X	400 mm
Mjerno područje Z	500 mm
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Serijski broj	Hoffmann Group Connected
Serijski broj	VG1
Prihvat	Hoffmann Group Connected
Vrsta proizvoda	Postavni uređaj

Pribor

Garnitura etiketa s adresom, bijela širina etikete × visina etikete 36X89 mm	085565 36X89
Najlon za zaštitu od prašine, 2-djelni tip 1	354789 1

Donji ormar za uređaj za umjeravanje alata širina 1500 mm	354767 1500
Garnitura etiketa s adresom, bijela širina etikete × visina etikete 28X89 mm	085565 28X89
Uređaj za ispitivanje cilindričnosti	354785
Čistač reznih oštrica	354788
AdapterSK50 / HSK SK osnovni prihvat / HSK adapter 50/ H100	354775 50/H100
AdapterSK50 / VDI SK osnovni prihvat / VDI adapter 50/V40	354773 50/V40
AdapterSK50 / VDI SK osnovni prihvat / VDI adapter 50/V20	354773 50/V20
AdapterSK50 / VDI SK osnovni prihvat / VDI adapter 50/V30	354773 50/V30
AdapterSK50 / VDI SK osnovni prihvat / VDI adapter 50/V50	354773 50/V50
AdapterSK50 / PSC SK osnovni prihvat / PSC adapter 50/ C63	354777 50/C63
AdapterSK50 / VDI SK osnovni prihvat / VDI adapter 50/V16	354773 50/V16
AdapterSK50 / VDI SK osnovni prihvat / VDI adapter 50/V25	354773 50/V25
AdapterSK50 / HSK SK osnovni prihvat / HSK adapter 50/ H50	354775 50/H50
AdapterSK50 / HSK SK osnovni prihvat / HSK adapter 50/ H63	354775 50/H63
AdapterSK50 / HSK SK osnovni prihvat / HSK adapter 50/ H40	354775 50/H40
AdapterSK50 / PSC SK osnovni prihvat / PSC adapter 50/ C32	354777 50/C32
AdapterSK50 / PSC SK osnovni prihvat / PSC adapter 50/ C40	354777 50/C40
AdapterSK50 / PSC SK osnovni prihvat / PSC adapter 50/ C50	354777 50/C50
AdapterSK50 / PSC SK osnovni prihvat / PSC adapter 50/ C80	354777 50/C80