

Mitutoyo
Mikrometar, mjereno područje: 200-225mm


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	420500 200-225
GTIN	4946368215013
Razred artikla	44A

Opis

Izvedba:

Fino lepane mjerne površine od tvrdog metala.

Kaljeno, brušeno mjereno vreteno.

Blokada s pomoću stezne poluge.

S računom i izolacijom koja je otporna na prijelaz temperature s ruke.

S precizno graviranim crnim crticama.

Od vel. 100–125, lakirani lijevani okvir.

Dio isporuke:

Od vel. 25–50 uključeno 1 etalon.

Tehnički opis

Mjerni bubanj Ø	18 mm
Podjela mjernog bubnja	1/50 mm
Kosina osovine	1/50 mm
Mjerno područje	200 - 225 mm
Očitavanje	0,01 mm
Vreteno Ø	6,35 mm
Izvedba mjerne površine	Od tvrdog metala
Kalibriranje	B2

Granica odstupanja	4 μ m
Standard	DIN 863
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Mikrometar

Usluge

DAkKS kalibriranjeMikrometar, uključujući Etalon maks. mjerno područje 500 mm	022050 500
KalibriranjeMikrometar, uključujući Etalon maks. mjerno područje 300 mm	022040 300