

**Kontejner RAL 7016 s ispusnom slavinom, volumen spremnika: 250l****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	919923 250
GTIN	4017976247014
Razred artikla	96D

Opis**Izvedba:**

Spremnik otporan na ulje, lagan istovar.
Spremnik s dvostruko savijenim rubom.
Podnožje s utorom za vilice viličara, podlogom za stajanje i zaštitom od prevrtanja.
2 fiksna i 2 zakretna kotača (s kočnicom) od tvrde gume i valjkastim ležajevima.
TOTALSTOP - sustav za centralno kočenje u skladu s EN 1757-3 dio je serijske opreme na zakretnim kotačima.

Tekst oblačića:

Ispusna slavina sa sitom za odvajanje tekućina i čvrstih materijala.

Postupak prevrtanja se aktivira ručno.

Za pražnjenje viličarem ili kod teškog opterećenja preporučujemo automatski prevrtač.

Standard:

EN 1757-3

Lakiranje:

Antracit RAL 7016 **praškasto lakirano.**

Tehnički opis

Visina	780 mm
--------	--------

Ø kotača	200 mm
Visina bridova s kotačićima	780 mm
Dimenzija kutije, visina	413 mm
Unutarnja dimenzija ulaza, visina	72 mm
širina	713 mm
Unutarnja dimenzija ulaza, širina	194 mm
Dimenzija kutije, duljina	1200 mm
Volumen kalupa	250 l
Nosivost	750 kg
Dimenzija kutije, širina	652 mm
Duljina	1359 mm
Težina	70 kg
Ulazni džepovi razmak B	203 mm
Vrsta proizvoda	Kontejner s prevrtanjem