

Mahr**Mikrometar, mjerno područje: 25-50mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	420410 25-50
GTIN	4059192003654
Razred artikla	43A

Opis**Izvedba:****Precizno lepane mjerne površine prevučene tvrdim metalom.**

Otvrdnjena, brušena mjerna vretena.

Fiksiranje steznom polugom.

S računom i izolacijom koja je otporna na prijelaz temperature s ruke.

Mjerni bubanj matirano kromiran.

S čisto graviranim i crnim podjelnim crtama i brojkama.

Dio isporuke:

Od vel. 25–50 uključeno 1 etalon.

Tehnički opis

Očitavanje	0,01 mm
Mjerno područje	25 - 50 mm
Podjela mjernog bubnja	1/50 mm
Mjerni bubanj \varnothing	17,5 mm
Vreteno \varnothing	6,5 mm
Kalibriranje	B2
Granica odstupanja	4 μ m
Standard	DIN 863

Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Mikrometar

Usluge

DAkS kalibriranjeMikrometar, uključujući Etalon maks. mjerno područje 100 mm	022050 100
KalibriranjeMikrometar, uključujući Etalon maks. mjerno područje 100 mm	022040 100

Pribor

Etalon ukupna duljina 25 mm	421100 25
-----------------------------	-----------