

**Degussit brusni blok od oksidne keramike srednje (M), duljina×širina:
100X25mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	558980 100X25
GTIN	4045197407320
Razred artikla	53D

Opis**Izvedba:**

Iznimno velika tvrdoća od visoko sinterirane keramike aluminij-oksida bez veziva daje finim brusnim alatima izvrsnu čvrstoću bridova i profila (sintetički rubin) za izvrsnu kvalitetu površine. Sinterirano rubinska fina **postolja** sa zrnom:

srednje (M) (Ra oko 10 μ, otprilike odgovara granulaciji 600).

Upotreba:

Za precizne radove u alatničarstvu i kaluparstvu, u finoj mehanici, optičkoj industriji i industriji stakla, izradi porculana itd. Za izradu skošenja, za užljebljenje i za promjene oblika.

Tehnički opis

Visina	10 mm
Stupanj finoće	srednje
širina	25 mm
Granulacija	600
Duljina	100 mm
Serija	Degussit®
Sredstvo za brušenje	Aluminij-oxid keramika
Vrsta proizvoda	Kamen za brušenje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
Tvrđi metal (HM)	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Kamen	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		