

Garant**Spiralno svrdlo HSS br. 114150 za nadopunu, bez prevlake, tip: 1-10****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 115140 1-10 |
| GTIN | 4045197024442 |
| Razred artikla | 11B |

Opis**Izvedba:**

Sastoji se od spiralnih svrdla DIN 338.

Profilno brušeno: Spiralno svrdlo velike koncentričnosti s precizno brušenim vrhom.

Vaporizirano od Ø 2,4 mm.

Sa šiljkom u obliku C od veličine 4 mm nadalje.

Tehnički opis

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Povećanje promjera svrdla | 0,5 mm |
| Broj svrdla | 19 |
| Područje svrdla | 1 - 10 mm |
| Drška | Cilindrična drška |
| Broj oštrica Z | 2 |
| Prevlaka | bez prevlake |
| Rezni materijal | HSS |

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Standard | DIN 338 |
| Tip | N |
| Tolerancija nazivnog \varnothing | h8 |
| Kut vrha | 118 stupanj |
| Unutarnje hlađenje | ne |
| s kutijom | ne |
| Prsten u boji | nema |
| Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V_c | ISO kod |
|--------------------------------|------------------------------------|----------|---------|
| Aluminij, plastični materijali | prikladno samo u posebnim uvjetima | 80 m/min | N |
| Aluminij (kratkih odlomaka) | prikladno samo u posebnim uvjetima | 45 m/min | N |
| Aluminij > 10% Si | prikladno samo u posebnim uvjetima | 50 m/min | N |
| Čelik < 500 N/mm ² | prikladno | 40 m/min | P |
| Čelik < 750 N/mm ² | prikladno | 35 m/min | P |
| Čelik < 900 N/mm ² | prikladno | 25 m/min | P |
| Čelik < 1100 N/mm ² | prikladno samo u posebnim uvjetima | 10 m/min | P |
| Čelik < 1400 N/mm ² | prikladno samo u posebnim uvjetima | 8 m/min | P |
| GG(G) | prikladno | 25 m/min | K |
| CuZn | prikladno | 80 m/min | N |
| Ulje | prikladno | | |
| mokro maksimalno | prikladno | | |