

**Mikrometar, mjerno područje: 50-75mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	420200 50-75
GTIN	4045197203786
Razred artikla	42B

Opis**Izvedba:****Fino lepane mjerne površine od tvrdog metala.**

Kaljeno, brušeno mjerno vreteno.

Blokada s pomoću stezne poluge.

S računom i izolacijom koja je otporna na prijelaz temperature s ruke.

S precizno graviranim crnim crticama.

Dio isporuke:

Od vel. 25–50 uključeno 1 etalon.

Tehnički opis

Podjela mjernog bubnja	1/50 mm
Mjerno područje	50 - 75 mm
Očitavanje	0,01 mm
Vreteno Ø	6,5 mm
Mjerni bubanj Ø	18 mm
Kalibriranje	B2
Granica odstupanja	2 µm
Standard	DIN 863
Mjerna tehnika	analogno

Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Mikrometar

Usluge

DAkS kalibriranjeMikrometar, uključujući Etalon maks. mjerno područje 100 mm	022050 100
KalibriranjeMikrometar, uključujući Etalon maks. mjerno područje 100 mm	022040 100

Pribor

Etalon ukupna duljina 50 mm	421100 50
-----------------------------	-----------