

**Mitutoyo**
**Mikrometar, mjesto mjerenja: 150-175mm**


## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	420500 150-175
GTIN	4946368214993
Razred artikla	44A

## Opis

### Izvedba:

#### Fino lepane mjerne površine od tvrdog metala.

Kaljeno, brušeno mjesto mjerenja.

Blokada s pomoću stezne poluge.

S računom i izolacijom koja je otporna na prijelaz temperature s ruke.

S precizno graviranim crnim crticama.

Od vel. 100–125, lakirani lijevani okvir.

### Dio isporuke:

Od vel. 25–50 uključeno 1 etalon.

## Tehnički opis

Očitavanje	0,01 mm
Izvedba mjerne površine	Od tvrdog metala
Vreteno Ø	6,35 mm
Mjerni bubanj Ø	18 mm
Podjela mjernog bubnja	1/50 mm
Kosina osovine	1/50 mm
Mjesto mjerenja	150 - 175 mm
Kalibriranje	B2

Granica odstupanja	4 $\mu$ m
Standard	DIN 863
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Mikrometar

## Usluge

DAkKS kalibriranjeMikrometar, uključujući Etalon maks. mjerno područje 200 mm	022050 200
KalibriranjeMikrometar, uključujući Etalon maks. mjerno područje 200 mm	022040 200