

**Garant**
**Roto glodalo Z7 – srednje grubo, križno ozubljen, HM, Tip: A0616**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	540200 A0616
GTIN	4045197154828
Razred artikla	51D

**Opis**
**Izvedba:**

Drška Ø 6 mm.

**GARANT** roto glodala se proizvodi od vrhunskih vrsta tvrdog metala velike žilavosti i najveće čvrstoće reznih rubova isključivo na najsuvremenijim CNC strojevima. Držak je od čelika, ako je promjer glave veći od promjera drška, inače je također od tvrdog metala. **Oblik cilindar (ZYA), bez čeonog nazubljenja.**

**Upotreba:**

Prikladno za manuelnu primjenu kao i u industrijskoj robotici za skoro sve materijale. Za skidanje srha, otkidanja bridova, žbukanje, obradu varenih šavova i površina.

Ø drške: 6 mm

Opis oblika: cilindar bez čeonog ozubljenja

Ø glave: 6 mm

 Duljina glave L<sub>1</sub>: 16 mm

Ukupna duljina: 50 mm

Ø drške: 6 mm

**Tehnički opis**

Ukupna duljina	50 mm
Opis oblika	cilindar bez čeonog ozubljenja
Oblik	A0616
Stupanj finoće ozubljenja	srednje
Kratka oznaka ozubljenja	Z7
Vrsta ozubljenja	križno nazubljen

Ø glave	6 mm
Duljina glave L <sub>1</sub>	16 mm
Ø drške	6 mm
Rezni materijal	HM
Vrsta proizvoda	Roto-glodalo