

Hartig

**Precizni mikrometar s hodom vretena od 50 mm, mjerne područje: 0-50mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	420900 0-50
GTIN	4250099609189
Razred artikla	46P

**Opis****Izvedba:**

Čvrsto tijelo od nodularnog lijeva, lakiran s efektom kovanog željeza s izolacijom koja je otporna na prijelaz temperature s ruke, tarnom spojkom i uređajem za stezanje. Najfinije lepene mjerne površine, obrađene tvrdim metalom. Točnost je bolja nego kod DIN 863.

**Prednost:**

Hod vretena 50 mm, idealno za veće mjerne opsege. Izravno očitavanje na skali s podjelom od 1/100 mm na velikom bubnju.

**Dio isporuke:**

Bez etalona.

**Tehnički opis**

Vreteno Ø	8 mm
Podjela mjernog bubnja	1/100 mm
Mjerno područje	0 - 50 mm
Mjerni bubanj Ø	24 mm
Očitavanje	0,01 mm
Kalibriranje	B1
Granica odstupanja	3 µm
Standard	Tvornička norma
Mjerna tehnika	analogno

Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Mikrometar

**Usluge**

KalibriranjeMikrometar bez etalona maks. mjerno područje 100 mm	022000 100
DAkkS kalibriranjeMikrometar bez etalona maks. mjerno područje 100 mm	022010 100