

Hartig

**Veliki precizni mikrometar s produženim uloškom, mjerno područje:
700-800mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	420920 700-800
GTIN	4250099610840
Razred artikla	46P

Opis**Izvedba:**

Čvrsti stremen od laganog metala, lakiran s efektom kovanog željeza s izolacijom koja je otporna na prijelaz temperature s ruke, tarnom spojkom i uređajem za stezanje. Najfinije lepane mjerne površine, obrađene tvrdim metalom. Točnost bolje od DIN 863. Mjerni opseg udvostručuje se zahvaljujući mogućnosti postavljanja lepanog produženog umetka s navojem, obrađenog tvrdim metalom. Unutarnji tuljci sa skalama za oba mjerna opsega.

Prednost:

Vrlo veliki mjerni opseg. Nakon postavljanja produženog umetka, mikrometar je odmah spreman za primjenu. Nije potreban etalon za podešavanje. Izravno očitavanje na skali s podjelom od 1/100 mm na velikom bubnju.

Dio isporuke:

Mikrometar s 1 produženim umetkom s navojem. Bez etalona.

Napomena:

Izvedba od mjernog područja 2000 mm dostupna na upit.
Posebne izvedbe dostupne na upit.

Tehnički opis

Podjela mjernog bubnja	1/100 mm
Težina	12,5 kg
Očitavanje	0,01 mm

Mjerno područje	700 - 800 mm
Vreteno za mjerni put	50 mm
Vreteno Ø	10 mm
Mjerni bubanj Ø	24 mm
Kalibriranje	S3
Granica odstupanja	9 µm
Standard	Tvornička norma
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Mikrometar

Usluge

KalibriranjeObuhvatni mikrometar mjerno područje 700-800 mm	020450 700-800
--	----------------