

Garant
Roto glodalo Z7 – srednje grubo, križno ozubljen, HM, Tip: L1230

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	540200 L1230
GTIN	4045197155153
Razred artikla	51D

Opis
Izvedba:

Drška Ø 6 mm.

GARANT roto glodala se proizvodi od vrhunskih vrsta tvrdog metala velike žilavosti i najveće čvrstoće reznih rubova isključivo na najsuvremenijim CNC strojevima. Držak je od čelika, ako je promjer glave veći od promjera drška, inače je također od tvrdog metala. **Oblik obli konus** (KEL).

Upotreba:

Prikladno za manuelnu primjenu kao i u industrijskoj robotici za skoro sve materijale. Za skidanje srha, otkidanja bridova, žbukanje, obradu varenih šavova i površina.

Ø drške: 6 mm

Opis oblika: Okrugli konus

Ø glave: 12 mm

Duljina glave L₁: 30 mm

Ukupna duljina: 70 mm

Ø drške: 6 mm

Tehnički opis

Oblik	L1230
Duljina glave L ₁	30 mm
Opis oblika	Okrugli konus
Stupanj finoće ozubljenja	srednje
Ø glave	12 mm
Vrsta ozubljenja	križno nazubljen
Kratka oznaka ozubljenja	Z7

Ukupna duljina	70 mm
Ø drške	6 mm
Rezni materijal	HM
Vrsta proizvoda	Roto-glodalo