

Hartig

**Precizni mikrometar s hodom vretena od 50 mm, mjereno područje:
150-200mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	420900 150-200
GTIN	4250099609219
Razred artikla	46P

Opis**Izvedba:**

Čvrsto tijelo od nodularnog lijeva, lakiran s efektom kovanog željeza s izolacijom koja je otporna na prijelaz temperature s ruke, tarnom spojkom i uređajem za stezanje. Najfinije lepene mjerne površine, obrađene tvrdim metalom. Točnost je bolja nego kod DIN 863.

Prednost:

Hod vretena 50 mm, idealno za veće mjerne opsege. Izravno očitavanje na skali s podjelom od 1/100 mm na velikom bubnju.

Dio isporuke:

Bez etalona.

Tehnički opis

Mjerno područje	150 - 200 mm
Podjela mjernog bubnja	1/100 mm
Očitavanje	0,01 mm
Vreteno Ø	8 mm
Mjerni bubanj Ø	24 mm
Kalibriranje	B1
Granica odstupanja	5 µm
Standard	Tvornička norma

Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Mikrometar

Usluge

KalibriranjeMikrometar bez etalona maks. mjerno područje 200 mm	022000 200
DAkS kalibriranjeMikrometar bez etalona maks. mjerno područje 200 mm	022010 200