


DNMG 110404 Set od 10 komada, Vrsta: HBX130

Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 250802 HBX130 |
| GTIN | 4045197822369 |
| Razred artikla | 22D |

Opis

DNMG 110404 Set od 10 komada HBX130 Vrsta: HBX130

Lomač odvojenih čestica: MM

Dubina reza a_p : 1 - 5 mm

Posmak f : 0,1 - 0,5 mm/okr

Brzina reza v_c glavna primjena: 60 - 200 m/min

Tehnički opis

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Vrsta | HBX130 |
| Uvjetovanost reza | lagano prekinuto |
| Glavna primjena | M |
| Brzina reza v_c glavna primjena | 60 - 200 m/min |
| Dubina reza a_p | 1 - 5 mm |
| Lomač odvojenih čestica | MM |
| Posmak f | 0,1 - 0,5 mm/okr |

| | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Jednostavno/grubo-dodjela | Polugruba obrada |
| Rezni materijal | HM |
| Seriya | Bušeca šipka |
| Seriya | eco-QT-/ eco držač za tokarenje |
| Seriya | Okretni stezni držač |
| Seriya | QuickTurn držač za tokarenje |
| Seriya | Rezna glava |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | DNMG 110404 |
| Broj zamjena/oštrica | 4 |
| Dodjeljivanje okretne ploče | neutralno |