

**Mikrometar za utore, mjerno područje: 75-100mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	421900 75-100
GTIN	4045197203984
Razred artikla	42B

Opis**Izvedba:**

S vretenom koje se ne vrti i plosnatim mjernim površinama. Mjerno vreteno i površine od kaljenog čelika, dijelovi za posluživanje i očitavanje matirano kromirani.

Dio isporuke:

Od vel. 25–50 uključeno 1 etalon.

Tehnički opis

Mjerno područje	75 - 100 mm
Širina mjernih oštrica	0,75 mm
Podjela mjernog bubnja	1/50 mm
Vreteno Ø	8 mm
Duljina mjernih oštrica	6,5 mm
Kosina osovine	0,5 mm
Očitavanje	0,01 mm
Kalibriranje	B2
Standard	DIN 863
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija

Vrsta proizvoda

Mikrometar

Usluge

Kalibriranje Mikrometar, uključujući Etalon maks. mjerno područje 100 mm

022040 100

DAkkS kalibriranje Mikrometar, uključujući Etalon maks. mjerno područje 100 mm

022050 100

Pribor

Etalon ukupna duljina 75 mm

421100 75