

Garant**Kutnik s osloncem nehrđajući, točnost 1, duljina krakova: 500X330mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	451040 500X330
GTIN	4045197444240
Razred artikla	41G

Opis**Izvedba:**

Sve površine i skošenja precizno brušeni. Kontrolne površine fino brušene. Kutnik od VA čelika, prokaljen i popušten. Zaštitno pakiranje sigurno za transport.

Upotreba:

Za kontrolu i preciznije radove.

Točnost:

DIN 875 / 1 – tolerancija kuta npr. kod veličine 100×70 = 0,015 mm.

Pakiranje: stabilna kutija

Kalibriranje: F1

Pravokutnost: 0,035 mm

Presjek kraka: 50×10 mm

Tehnički opis

Presjek kraka	50×10 mm
Pravokutnost	0,035 mm
Duljina krakova	500×330 mm

Kalibriranje	F1
Standard	DIN 875
Preciznost	1
Materijal	Plemeniti čelik, INOX
sve dijelove	kaljeno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Kut graničnika

Usluge

Kalibriranje Plosnati kutnik, graničnik i precizni kutnik maks. duljina krakova 750 mm	015020 750
Označavanje laserska izrada natpisa tip	018940
DAkkS kalibriranje Kalibracija kutnika i kutnika s osloncem maks. duljina krakova 750 mm	015600 750
Rekalibracija Plosnati kutnik, graničnik i precizni kutnik maks. duljina krakova 750 mm	025000 750
DAkkS kalibriranje Kalibracija kutnika i kutnika s osloncem maks. duljina krakova 750 mm	025010 750

Pribor

Drvena kutija za duljinu krakova 500X330 mm	451600 500X330
---	----------------