

**Rezna ploča PREMIUM***, Ø ploče: 125mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	563250 125
GTIN	9003176370671
Razred artikla	53T

Opis**Izvedba:**

Tvrda, visoko učinkovita rezna ploča, posebno namijenjena za čelične limove, profile i cijevi s maksimalnim vijekom trajanja.

Nije prikladna za INOX (udio Fe, S i Cl > 0,1%).

Upotreba:

Za rasijecanje na električnim i pneumatskim kutnim brusničima s maksimalnom obodnom brzinom od 80 m/s, brzina rezanja v_c .

Specifikacija:**A30S-BFXA.****Napomena:**

Debljina ploče treba iznositi najmanje 20 % debljine materijala koji se reže.

Tehnički opis

Ø bušenja	22,23 mm
Opis oblika	ravno
maksimalan broj okretaja	12200 min ⁻¹

Širina vodilice	2 mm
Oblik	41
Specifikacija	A30S-BFXA
Ø ploče	125 mm
za debljinu materijala	6 - 10 mm
Kratka oznaka brusnog sredstva	A
preporučeni kut podešavanja	90 stupanj
optimalno za materijal	čelik
Pogonski stroj	Kutna brusilica
maksimalna brzina obujma	80 m/s
Vrsta proizvoda	Rezna ploča

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		