

**Mikrometar za utore, mjerno područje: 50-75mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	421900 50-75
GTIN	4045197203977
Razred artikla	42B

Opis**Izvedba:**

S vretenom koje se ne vrti i plosnatim mjernim površinama. Mjerno vreteno i površine od kaljenog čelika, dijelovi za posluživanje i očitavanje matirano kromirani.

Dio isporuke:

Od vel. 25–50 uključeno 1 etalon.

Tehnički opis

Kosina osovine	0,5 mm
Mjerno područje	50 - 75 mm
Podjela mjernog bubnja	1/50 mm
Širina mjernih oštrica	0,75 mm
Vreteno Ø	8 mm
Duljina mjernih oštrica	6,5 mm
Očitavanje	0,01 mm
Kalibriranje	B2
Standard	DIN 863
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija

Vrsta proizvoda

Mikrometar

UslugeDAkkS kalibriranje Mikrometar, uključujući Etalon maks.
mjerno područje 100 mm

022050 100

Kalibriranje Mikrometar, uključujući Etalon maks. mjerno
područje 100 mm

022040 100

Pribor

Etalon ukupna duljina 50 mm

421100 50