


**T vodilica za podešavanje, mjera utora b1 stroja: 10mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	375375 10
GTIN	4020772071813
Razred artikla	35A

**Opis****Izvedba:**

Precizno brušene za brže poravnavanje steznog alata koji moraju biti paralelno poravnati u odnosu na utor stola stroja. Na taj način više nije potreban mjerni sat.

**Upotreba:**

Ove T vodilice se bočno ulažu u utor stola stroja nakon grubog učvršćenja steznog alata. **Pri pomicanju steznog mjesta vodilica se slobodno giba zbog labavog dosjeda te se stol stroja ne oštećuje.** Po stroju su dovoljna po 2 komada odn. 4 komada za dvostruko stezanje.

**Standard:**

**DIN 6323**

**Materijal:**

Čelik C 15, kaljeni.

**Tehnički opis**

Visina H <sub>1</sub>	3,6 mm
Duljina	20 mm
Mjera utora B <sub>2</sub> naprave	12 mm
Mjera utora b <sub>1</sub> stroja	10 mm

Visina H	12 mm
Tip	6323
Vrsta proizvoda	Utorna matica