



## Rezna ploča PREMIUM\*\*\*, Ø ploče: 125mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	563300 125
GTIN	9003170359443
Razred artikla	53T

### Opis

#### Izvedba:

**Posebni tip** visoke aksijalne stabilnosti i dugog vremena trajanja za rezanje **CrNi-čelika**; najbolji učinak i kod čelika.

#### Upotreba:

Za rasijecanje na električnim i pneumatskim kutnim brusničima s maksimalnom obodnom brzinom od 80 m/s, brzina rezanja  $v_c$ .

#### Specifikacija:

##### A30R-BFXA.

#### Napomena:

Debljina ploče treba iznositi najmanje 20 % debljine materijala koji se reže. Koristiti rezne ploče INOX s manjom brzinom rezanja.

### Tehnički opis

maksimalan broj okretaja	12200 min <sup>-1</sup>
Ø bušenja	22,23 mm
Širina vodilice	2 mm

Opis oblika	gekröpft
Specifikacija	A30R-BFXA
Ø ploče	125 mm
za debljinu materijala	6 - 10 mm
Kratka oznaka brusnog sredstva	A
Udio željeza, sumpora i klora	< 0,1 %
preporučeni kut podešavanja	90 stupanj
optimalno za materijal	Čelik
Pogonski stroj	Kutna brusilica
maksimalna brzina obujma	80 m/s
Vrsta proizvoda	Rezna ploča

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		