

**Mahr****Mikrometar s mjernim satom, mjerno područje: 150-200mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	424800 150-200
GTIN	2050001036674
Razred artikla	43A

**Opis****Izvedba:**

Mjerno vreteno od VA čelika, kaljeno i brušeno. Mjerne površine obrađene tvrdim metalom. Dijelovi za posluživanje i očitavanje mat kromirani. S toplinskom izolacijom za ruke. Konstantna sila mjerenja. Pomični naslon, uvlačiv. Posebno prikladan za precizne serijske dijelove.

**Točnost:**

**Precizni indikator 863 – mjerni vijak 2 µm.**

**Dio isporuke:**

Uključuje mjerni sat Millimes art. 434674 vel. 50/1.

**Tehnički opis**

Očitavanje mikrometra	0,01 mm
Mjerni bubanj Ø	18 mm
Vreteno Ø	7,5 mm
Mjerno područje preciznog indikatora	±0,05 mm
Mjerno područje	150 - 200 mm
Očitavanje precizni indikator	0,001 mm
Standard	DIN 863

Podjela mjernog bubnja	1/50 mm
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	B14
Vrsta proizvoda	Mikrometarski vijak preciznog indikatora

## Usluge

KalibriranjeMikrometar s mjernim satom maks. mjerno područje 200 mm	022400 200
DAkS kalibriranjeMikrometar s mjernim satom maks. mjerno područje 200 mm	022410 200

## Pribor

Mjerni sat $\pm$ područje mjerenja / očitavanje 50/1 $\mu$ m	434674 50/1
--	-------------