

Mahr**Stojeći mikrometar s mjernim satom, mjerno područje: 0-50mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	424805 0-50
GTIN	4059192004774
Razred artikla	43A

Opis**Izvedba:**

Snažni čelični mikrometar, s nagibom od 45° na stabilnom postolju. Graničnik podesive visine. Mjerno vreteno od VA čelika, kaljeno i brušeno. Mjerne površine obrađene tvrdim metalom. Dijelovi za posluživanje i očitavanje matirano kromirani. S toplinskom izolacijom za ruke. Konstantna sila mjerenja. Pokretni naslon; podizanje preko povratne poluge. Posebno prikladan za precizne serijske dijelove i brzo ispitivanje.

Točnost:

Precizni indikator 863 – mjerni vijak 2 μm.

Dio isporuke:

Uključuje mjerni sat Millimes art. 434674 vel. 50/1.

Tehnički opis

Očitavanje mikrometra	0,005 mm
Mjerno područje	0 - 50 mm
Mjerni bubanj Ø	25 mm
Vreteno Ø	7,5 mm
Mjerno područje preciznog indikatora	±0,05 mm

Očitavanje precizni indikator	0,001 mm
Standard	DIN 863
Podjela mjernog bubnja	1/50 mm
Mjerna tehnika	analogno
Kalibriranje	B14
Vrsta proizvoda	Mikrometarski vijak preciznog indikatora

Usluge

DAkS kalibriranjeMikrometar s mjernim satom maks. mjerno područje 100 mm	022410 100
KalibriranjeMikrometar s mjernim satom maks. mjerno područje 100 mm	022400 100

Pribor

Mjerni sat \pm područje mjerenja / očitavanje 50/1 μ m	434674 50/1
--	-------------