

**Mahr****Mikrometar s mjernim satom, mjerno područje: 25-50mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	422500 25-50
GTIN	4059192004255
Razred artikla	43A

**Opis****Izvedba:**

Mjerno vreteno kaljeno i brušeno.

S fino lepanim mjernim površinama **od tvrdog metala.**

Vreteno i mjerna površina od VA čelika.

Stremen i vodilica vretena iz jednog komada.<HBR/>Tipka za povlačenje mjernog vretena za ponavljanje mjerenja.

S vijkom za nuliranje.

Mjerenje tolerancije obradaka (dobro / loše).

S toplinskom izolacijom za ruke. Poluga za stezanje vretena.

**Tekst oblačića:**

Odstupanja se mogu očitati u 1/1000 mm.

Tipka za uvlačenje mjernog nakovnja.

**Točnost:**

**Mjerni sat 1 µm – mikrometar 2 µm.**

**Tehnički opis**

Mjerno područje preciznog indikatora	± 0,065 mm
Očitavanje mikrometra	0,01 mm
Mjerno područje	25 - 50 mm

Očitavanje precizni indikator	0,001 mm
Dubina praznine mjernog okvira	30 mm
Standard	DIN 863
Podjela mjernog bubnja	1/50 mm
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	B9
Vrsta proizvoda	Mikrometarski vijak preciznog indikatora

## Usluge

Kalibriranje Mikrometar komparator maks. mjerno područje 200 mm	022100 200
---	------------