

**Mikrometar s tanjurastim mjernim površinama, mjerno područje: 125-150mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	423000 125-150
GTIN	4045197204059
Razred artikla	42B

**Opis****Izvedba:**

S kaljenim i velikim mjernim površinama. Kovani i lakirani okvir.  
izvedba s okretnim vretenom.

**Upotreba:**

Za mjerenje razmaka između zuba kod zupčanika s ravnim i kosim zubima od modula 0,8 nadalje.

**Dio isporuke:**

Od vel. 25–50 uključeno 1 etalon.

**Tehnički opis**

Kosina osovine	0,5 mm
Ø mjernog tanjura	30 mm
Vreteno Ø	8 mm
Podjela mjernog bubnja	1/50 mm
Mjerno područje	125 - 150 mm
Paralelnost mjernih površina	6 µm
Očitavanje	0,01 mm
Kalibriranje	B2
Standard	DIN 863

Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Mikrometar

**Usluge**

Kalibriranje Mikrometar, uključujući Etalon maks. mjerno područje 200 mm	022040 200
DAkS kalibriranje Mikrometar, uključujući Etalon maks. mjerno područje 200 mm	022050 200