

**Unutarnji mikrometar, mjerno područje: 50-75mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	426800 50-75
GTIN	4045197204141
Razred artikla	42B

Opis**Izvedba:**

Prokaljena, brušena i lepana vretena. Upušteni i zaobljeni mjerni krakovi obrađeni tvrdim metalom. Uvijek ista mjerna sila zbog račne. Mjerni bubanj sa čisto graviranim i crnim podjelnim crtama i brojkama. Mikrometar kromiran. S vijkom za namještanje i vijkom za stezanje.

Dio isporuke:

Uključuje prsten za podešavanje.

Tehnički opis

Mjerno područje	50 - 75 mm
Mjerni bubanj Ø	18 mm
Očitavanje	0,01 mm
Granica odstupanja	14 µm
Standard	Standard proizvođača
Podjela mjernog bubnja	1/50 mm
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	L7
Kalibriranje	B4
Vrsta proizvoda	Unutarnji mikrometar

Usluge

KalibriranjeKontrolni prsten maks. Ø 100 mm	028400 100
DAkKS kalibriranjeKontrolni prsten maks. Ø 200 mm	028470 200
KalibriranjeUnutarnji mikrometar maks. mjerno područje 75 mm	022360 75

Pribor

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 70 mm	484030 70
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 60 mm	484030 60
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 75 mm	484030 75