

**Garant****Roto glodalo Z7 – srednje grubo, križno ozubljen, HM, tip: D1210****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	540350 D1210
GTIN	4045197222459
Razred artikla	51D

**Opis****Izvedba:**

**GARANT** roto glodala se proizvodi od vrhunskih vrsta tvrdog metala velike žilavosti i najveće čvrstoće reznih rubova isključivo na najsuvremenijim CNC strojevima. Držak je od čelika, ako je promjer glave veći od promjera drška, inače je također od tvrdog metala.

**Duljina drške 200 mm** (produživa).

Drška Ø 6 mm. **Oblik D kugla** (KUD).

**Upotreba:**

Prikladno za manuelnu primjenu kao i u industrijskoj robotici za skoro sve materijale. Za skidanje srha, otkidanja bridova, žbukanje, obradu varenih šavova i površina.

Stroj uključiti tek nakon umetanja roto glodala u obradak.

Ø drške: 6 mm

Opis oblika: Kugla

Ø glave: 12 mm

Duljina glave: 10 mm

Ukupna duljina: 210 mm

Ø drške: 6 mm

**Tehnički opis**

Vrsta ozubljenja	križno nazubljen
Kratka oznaka ozubljenja	Z7
Oblik	Kuglična glava
Opis oblika	Kugla
Stupanj finoće ozubljenja	srednje
Ukupna duljina	210 mm

Ø glave	12 mm
Ø drške	6 mm
Duljina glave	10 mm
Rezni materijal	HM
Vrsta proizvoda	Roto-glodalo

**Podaci korisnika**

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
INOX	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Ti	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno		
Uni	prikladno		