

Garant**Roto glodalo Z5 – fino, HM, tip: G0618****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	540400 G0618
GTIN	4045197155467
Razred artikla	51D

Opis**Izvedba:**

Drška Ø 6 mm.

GARANTroto glodala se proizvodi od vrhunskih vrsta tvrdog metala velike žilavosti i najveće čvrstoće reznih rubova isključivo na najsuvremenijim CNC strojevima. Držak je od čelika, ako je promjer glave veći od promjera drška, inače je također od tvrdog metala. **Oblik šiljasti luk** (SPG).

Upotreba:

Prikladno za manuelnu primjenu kao i u industrijskoj robotici za skoro sve materijale. Za skidanje srha, otkidanja bridova, žbukanje, obradu varenih šavova i površina.

Tehnički opis

Ukupna duljina	50 mm
Opis oblika	Šiljasti luk
Kratka oznaka ozubljenja	Z5
Ø glave	6 mm
Oblik	G0618
Stupanj finoće ozubljenja	precizno
Ø drške	6 mm
Duljina glave	18 mm
Serija	Ozubljenje Z5
Rezni materijal	HM

Vrsta proizvoda

Roto-glodalo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Ti	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima		