

Garant**Roto glodalo Z5 – fino, HM, tip: C0820****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	540400 C0820
GTIN	4045197155405
Razred artikla	51D

Opis**Izvedba:**

Drška Ø 6 mm.

GARANT roto glodala se proizvodi od vrhunskih vrsta tvrdog metala velike žilavosti i najveće čvrstoće reznih rubova isključivo na najsuvremenijim CNC strojevima. Držak je od čelika, ako je promjer glave veći od promjera drška, inače je također od tvrdog metala. **Oblik valjkasto obli (WRC).**

Upotreba:

Prikladno za manuelnu primjenu kao i u industrijskoj robotici za skoro sve materijale. Za skidanje srha, otkidanja bridova, žbukanje, obradu varenih šavova i površina.

Tehnički opis

Stupanj finoće ozubljenja	precizno
Opis oblika	Valjkasto okruglo (WRC)
Ukupna duljina	60 mm
Kratka oznaka ozubljenja	Z5
Ø glave	8 mm
Oblik	C0820
Ø drške	6 mm
Duljina glave	20 mm
Serijski broj	Ozubljenje Z5
Rezni materijal	HM

Vrsta proizvoda

Roto-glodalo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Ti	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima		